

FAHRION®
FAHREYONDI PRESSION

Mandrină de precizie cu bucă elastică ER CENTRO P, SK 40 A = 160, Tip CP pentru ER: 25



Date comandă

Numărul de comandă	300689 25
GTIN	2050001703309
Clasa articolului	33F

Descriere

Execuție:

- Conul exterior și cel interior sunt rectificat cu RFID/gaură Ballufchip.
- Precizie de concentricitate și precizie de repetabilitate 3 μm la 3×D, maxim 50 mm, în cazul utilizării unei bucă elastice de precizie HP.
- HDC = Heavy Duty Chuck, o mandrină special concepută pentru așchiera dificilă. Un corp întărit de universal asigură o stabilitate mai bună și o rigiditate radială suficientă. Conul exterior și cel interior sunt rectificat. Piulița de strângere sprijinită pe rulmenți cu bile cu filet fin trapezoidal pentru cupluri de strângere și forțe de strângere optime, reduce vibrațiile care apar.
- Forțe de fixare foarte mari garantate de așezarea completă a bucăi elastice în mandrină și piulița de strângere.
- Amortizarea vibrațiilor prin buca elastică și masa universalului.
- Ca alternativă la CENTRO P -> fără etanșare, cu piulița pentru buca elastică tip ER CP Cod 309655 sau sistem etanșat cu piulița pentru buca elastică tip ER CP pentru șaibele de etanșare HP Cod 309665 împreună cu șaibele de etanșare HP Cod 309666 – 309668 (pentru alimentare interioară cu lichid de răcire, respectiv ca dispozitiv de reținere a murdăriei!).

Avantaj:

Fixarea brevetată optimă a bucăi elastice, ghidajele duble, filetul trapezoidal și piulița de strângere cu strat alunecos se combină într-o unitate stabilă atunci când se realizează strângerea, asigurând astfel cea mai mare rigiditate și precizie.

Aplicație:

Pentru fixarea foarte exactă a sculelor cu coadă cilindrică. HDC deosebit de potrivit pentru operațiuni de degroșare (printre altele, frezare TPC) și de finisare sau de prelucrare a materialelor extrem de rezistente sau de tenace.

Livrare:**Fără piuliță de strângere.****Accesorii opționale:**

șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, buçe elastice de precizie ER pentru HP Cod 309368 – 309381 și pentru tarod Cod 309402 – 309419 (exceptând Horex). Piulițe pentru bucă elastică tip ER CP Cod 309655; 309665, piuliță pentru bucă elastică tip ER HDC Cod 309657, șaibe de etanșare HP Cod 309666 – 309668, cheie de mandrină CP Cod 309754; 309756, cheie de mandrină HDC Cod 309745; 309756.

Notă:

- **Strânge doar \varnothing nominal până la \varnothing cozii cu toleranță h10.**
- **Se va folosi în combinație cu buca elastică Fahrion.**

Strategie de așchiere: HSC

Forma: ADB

Gama de prindere: 2 - 16 mm

Lungime activă dimensiune A: 160 mm

\varnothing exterior D: 40 mm

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	160 mm
Tip CP pentru ER	25
Gama de prindere	2 - 16 mm
\varnothing exterior D	40 mm
Forma	ADB
Serie	Centro P
\varnothing de prindere D_1	1-16 mm
Suport	SK 40 A = 160
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Precizie a rotirii concentrice a buței elastice ER cu mandrina cu bucă elastică CP	$\leq 6 \mu\text{m}$
Precizie a rotirii concentrice a buței elastice HP cu mandrina cu bucă elastică CP	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308720 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309409 7
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309374 13
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309413 11
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309413 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309413 8
Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309375 8
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309374 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309373 16
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309409 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309373 9
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309375 6
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309413 12
	309374 8

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm

309413 9

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm

309373 14

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309374 11

Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

309375 14

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm

309375 12

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm

309373 15

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309409 16

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 40

308810 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm

309373 7

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm

309413 7

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm

309373 2

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309409 8

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309373 11
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309373 12
Cheie de mandrină CP pentru chei dinamometrice Tip 25	309756 25
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309374 7
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309374 3
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309373 4
Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309375 4
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309374 5
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308812 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309409 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309409 6
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309373 8
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309413 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309373 3

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309374 15
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309413 10
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309409 12
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309413 14
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309374 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309373 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309373 5
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309374 10
Piulița de strângere ER CENTRO P Standard Tip CP pentru ER 40	309655 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309374 16
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309374 12
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309373 13
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
	309375 10

Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm

Cheie de mandrină CP Tip 25

309754 25

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309374 14

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309374 9

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm

309373 10

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309409 14

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309409 10

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309409 9