


Plăcuță cu semiprofil la 30° exterior, pe dreapta, HB7010, Pasul filetului: 4mm**Date comandă**

Numărul de comandă	270853 4
GTIN	4045197368232
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Pas filet	4 mm
Utilizare la interior/exterior	exterior
Tip de utilizare	dreapta
Profil plăcuțe amovibile	Semi-profil
Categorie	HB7010
Clasa de toleranță	DIN 103 7e
Tip de filet	TR
Tip de filet	TR-LH
Unghi al flancurilor	30 grad
Grosime	4,76 mm
Mărimea plăcuței L	22 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
filetare prin strunjire**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	250 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	180 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
GG(G)	recomandat	130 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	150 m/min	N
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		