

Set de mandrine cu bucă elastică, SK 40, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 32



Date comandă

Numărul de comandă	300630 32
GTIN	4045197307927
Clasa articolului	37D

Descriere

Execuție:

- Conul exterior și cel interior sunt rectificat.
- Precizie ridicată a concentricității $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Forță de strângere cu până la 40 % mai ridicată, la \varnothing nominal.

Avantaj:

- Durabilitate mare, precizie ridicată la re poziționare.
- Calitate îmbunătățită (calitatea suprafețelor, toleranțe foarte precise).
- Costuri de producție scăzute.

Livrare:

Universal ER cu piuliță (Cod 300470 Ref. 16, 25 resp. 32), cheie de strângere ER (Cod 613300 Ref. 25 resp. 309680 Ref. 32) și bucă elastice ER (Cod 308901, 308941 resp. 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 și 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 și 20 mm.

Inclusiv trusă de plastic.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru taretă PS 308820; 308830, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucă elastică ER Cod 308901 – 309434, piuliță

de strângere ER Cod 309615 (pentru șaibe de etanșare), șaibă de etanșare Cod 309625 – 309645 (pentru Cod 309615).

Descriere tehnică

Pentru bucușe elastice tip ER	32
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Concentricitate	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309000 14
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309000 9
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309000 12
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309000 17
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309000 10
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309000 7
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309000 8
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309000 4
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32	309680 32
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309432 9
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309432 4,5
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309432 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309000 6

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm	309432 8
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309280
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309432 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309000 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309000 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309000 11
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309432 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309000 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309000 15
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 11 mm	309432 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	309000 3
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 12 mm	309432 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309000 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309000 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309000 5
Mandrină cu bucșă elastică ERForma ADB pentru dimensiuni de bucșe elastice ER 32	300470 32