

## Garant

### Mini-mandrină cu bucă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 11



#### Date comandă

Numărul de comandă	300685 11
GTIN	4045197291806
Clasa articolului	31A

#### Descriere

##### Execuție:

Suport cilindric cu coadă Weldon, inclusiv piuliță ER.  
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

##### Aplicație:

Pentru utilizarea bucășelor elastice Mini pe suporturi standard.

##### Accesorii opționale:

Cheie de strângere Cod 309680 – 309740.  
Bucășe elastice ER Cod 308878 – 309434, piulițe de schimb ER Cod 309580; 309650.

##### Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.

#### Descriere tehnică

L <sub>2</sub>	19 mm
Gama de prindere	0,5 - 7 mm
Ø cozii d	16 mm
Lungimea cozii L <sub>1</sub>	150 mm
Pentru bucășe elastice tip ER	11 mm
Ø exterior D	16 mm
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm

Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

## Accesorii

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308881 1,5
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309369 4
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309368 3
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308881 1
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308882 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308881 3
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309368 7
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308881 4
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309369 3
Set de bucușe elastice ER 13 buc. 1-7 mm	309010
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308918 2
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309368 5
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308882 4
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308918 4
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309369 5
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309368 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm	308881 3,5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308918 5
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309368 2
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308881 2

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309369 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308918 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308918 1
Set de bucșe elastice ER 7 buc. 1-7 mm	309155
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308918 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5,5 mm	308881 5,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308918 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308882 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308881 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308881 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309368 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309368 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6,5 mm	308881 6,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308881 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308882 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308881 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308881 2,5
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 11	309650 11
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 6 mm	309399 6
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309399 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 2,5 mm	309399 2,5
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309399 3,5
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309399 2,8
	309399 4

Bucșă elastică ER pentru tarod  $\varnothing$  nominal de strângere d 4 mm

---