

LOCTITE**Adeziv cu poliiolefină, 20 g, ID producător: 406****Date comandă**

Numărul de comandă	083362 406
GTIN	4058093008928
Clasa articolului	04L

Descriere**Aplicație:**

Pentru mase plastice cu lipire dificilă cum ar fi PE, PP, PTFE, santopren și alți elastomeri termoplastici. Pentru ameliorarea lipiturii, zona de lipire se tratează mai întâi cu amorsă 770.

Livrare:

Adeziv din poliiolefină 406.

Descriere tehnică

Rezistența la forfecare prin întindere	15,5 N/mm ²
Denumirea producătorului	LOCTITE 406
Rezistența manuală după	2 - 10 s
Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Vâscozitate dinamică	20 mPas
Temperatură de depozitare	2 - 8 °C
Valabilitate de la data producției	20 lună

Fișă de date

Densitate	1,1 g/cm ³
Intervalul de temperatură	-40 °C
Culoarea	transparent
Bază chimică	Etil-cianoacrilat
Forma	lichid
recomandat pentru material	PE
recomandat pentru material	PP
recomandat pentru material	Elastomer
Cantitate de umplere	20 ml
Joc maxim	0,15 mm
Caracteristici nume produs	20 g
Tip produs	Adeziv instant