

Garant
Mandrină cu bucă elastică OZ Forma ADB, SK 40 A = 70, Gama de prindere: 2-25mm

Date comandă

Numărul de comandă	300695 2-25
GTIN	4045197285027
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

Conul exterior și cel interior sunt rectificat.

Piuliță de prindere sprijinită pe rulmenți cu bile. Pentru o forță de fixare mai mare și o concentricitate sporită.

GARANT –

Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff. Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Piuliță de strângere echilibrată (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice conform DIN 6388 – Forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820– 308835, bucă elastică OZ Cod 309540 – 309565, cheie cu gheară Cod 628400.

Descriere tehnică

cheie cu dinte recomandată Cod 628400	58 / 62
Gama de prindere	2 - 25 mm
Piuliță de schimb pentru bucă elastică Cod 309670	2 - 25
Lungime activă dimensiune A	70 mm

Ø exterior D	60 mm
Ø de prindere D ₁	2-25 mm
Suport	SK 40 A = 70
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Cheiecu dinte Pentru Ø exterior piulițe 58/62 mm	628400 58/62
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Bucușă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 6 mm	309550 6
Bucușă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 18 mm	309550 18
Bucușă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 12 mm	309550 12
Bucușă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 10 mm	309550 10

Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 25 mm	309550 25
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 24 mm	309550 24
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 23 mm	309550 23
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 4 mm	309550 4
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 5 mm	309550 5
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 13 mm	309550 13
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 19 mm	309550 19
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 7 mm	309550 7
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40

Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 15 mm	309550 15
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 17 mm	309550 17
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 11 mm	309550 11
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 16 mm	309550 16
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 14 mm	309550 14
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 8 mm	309550 8
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 21 mm	309550 21
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 9 mm	309550 9
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 22 mm	309550 22
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 20 mm	309550 20
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40