

Garant**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 40 scurt, Ø dornului d1: 40mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 300835 40 |
| GTIN | 4045197285133 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

| | |
|---|-------|
| Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 40 |
| Lungimea dornului de frezare L ₄ | 41 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 60 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| cheie specială recomandată Cod 309840 | 40 |
| Ø dornului d ₁ | 40 mm |
| Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare | 27 mm |
| Ø exterior D | 70 mm |
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 40 |
| Ø de prindere D ₁ | 40 mm |
| Suport | SK 40 scurt |
| Standard | DIN 6358 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 5 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308635 40 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40 | 308740 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308765 40 |
| Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308610 40 |
| Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm | 309860 40 |
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308660 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40 |
| Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm | 309840 40 |

| | |
|--|------------|
| Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308700 40 |
| Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308600 40 |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308630 40 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308615 40 |
| Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M | 308670 40M |
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308806 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308795 40 |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308625 40 |
| Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308802 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308790 40 |
| Inel de antrenare Pentru Ø dornului 40 mm | 309870 40 |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308620 40 |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308650 40 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308785 40 |
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308801 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308760 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308830 40 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308605 40 |
| Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308640 40 |

