

HOLEX®
Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, SK 40 scurt, Ø dornului d1: 22 mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 300840 22 |
| GTIN | 4045197145376 |
| Clasa articolului | 32A |

Descriere
Execuție:

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate. Cu gaură Balluffchip.

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600; 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308810 – 308830, cheie specială Cod 309840.

Standard: DIN 6358

Normă pentru suport: DIN 69871

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Forma: A

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 15000 min⁻¹

Concentricitate: ≤ 6 μm

Lungime activă dimensiune A: 55 mm

Ø exterior D: 40 mm

Lungimea dornului de frezare L₃ cu inel de antrenare: 19 mm

Lungimea dornului de frezare L₄: 31 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860: 22

Inel de antrenare de schimb 309870: 22

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------------------|
| Inel de antrenare de schimb 309870 | 22 |
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860 | 22 |
| Ø dornului d ₁ | 22 mm |
| Lungimea dornului de frezare L ₄ | 31 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 55 mm |
| Cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 |
| Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare | 19 mm |
| Ø exterior D | 40 mm |
| Suport | SK 40 scurt |
| Standard | DIN 6358 |
| Normă pentru suport | DIN 69871 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 15000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 6 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308610 40 |
| Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308600 40 |
| Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308625 40 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308605 40 |
| Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40 SK | 308820 40 |
| | 308720 40 |

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat
Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 22 mm

309870 22

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de
tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40
SK

308810 40

Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO
7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK

308830 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308765 40

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm

309840 40

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de
tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40
SK

308812 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat
pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308790 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat
Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat
pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308760 40

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 40 mm

309870 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm

309860 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm

309840 22

| | |
|---|------------|
| Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308630 40 |
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308650 40 |
| Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308700 40 |
| Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308785 40 |
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308620 40 |
| Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm | 309860 22 |
| Șurub de tragere Mazak, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40M | 308670 40M |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308795 40 |