

**Piuliță inelară, Ø Filet: M12****Date comandă**

Numărul de comandă	086477 M12
GTIN	2050001741813
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar / piulițe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

Nu strângeți excesiv șuruburile cu cap inelar și piulițele inelare la un unghi de 90° pe axa de înșurubare!

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Înălțime totală F	62 mm
Ø interior al inelului A	35 mm
Ø guler suprafață C	35 mm
Ø exterior al inelului B	63 mm
Greutate	0,27 kg
Ø Filet	M12

Fișă de date

Lungime filet mamă E	14 mm
Dimensiune D	14 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	1,6 t
Tip produs	Șurub cu cap inelar