

**HOLEX****Mandrină de forță, SK 40, Ø D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300775 32
GTIN	4045197546982
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

- **Frecare redusă datorită rulmenților cu ace.**
- **Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.**
- **Etanșe la praf și la apă.**
- **Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.**
- **Plajă de strângere flexibilă datorită bușelor elastice.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

**Livrare:**

Cu piuliță de strângere.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere Cod 308600 – 308806.

Bușe elastice Cod 309566 – 309570.

**Descriere tehnică**

Ø exterior bușă elastică D	66 mm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400	68 / 75
Lungime activă dimensiune A	105 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm
Forță de strângere până la	900 Nm
Suport	SK 40

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

## Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 6 mm	309570 6
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere special fără filet interioretetașat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm	309570 10
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere Mori-Seiki, etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm	309570 16
	308765 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 25 mm

309570 25

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 20 mm

309570 20

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 18 mm

309570 18

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 8 mm

309570 8

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm

309570 12

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40