

**HOLEX®**
**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, SK 40 scurt, Ø dornului d1: 27 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	300840 27
GTIN	4045197145383
Clasa articolului	32A

**Descriere**
**Execuție:**

Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură Balluffchip.

**Aplicație:**

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

**Livrare:**

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600; 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308810 – 308830, cheie specială Cod 309840.

Standard: DIN 6358

Normă pentru suport: DIN 69871

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Forma: A

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 15000 min<sup>-1</sup>

Concentricitate: ≤ 6 μm

Lungime activă dimensiune A: 55 mm

Ø exterior D: 48 mm

Lungimea dornului de frezare L<sub>3</sub> cu inel de antrenare: 21 mm

Lungimea dornului de frezare L<sub>4</sub>: 33 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860: 27

Inel de antrenare de schimb 309870: 27

## Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	33 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	27 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>3</sub> cu inel de antrenare	21 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860	27
Cheie specială recomandată Cod 309840	27
Lungime activă dimensiune A	55 mm
Inel de antrenare de schimb 309870	27
Ø exterior D	48 mm
Suport	SK 40 scurt
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC

## Accesorii

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308720 40
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308830 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40

Șurub de tragere Mazak, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 27 mm	309860 27
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 40 mm	309870 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 27 mm	309870 27
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308820 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308810 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
	308625 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm

309840 27

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK

308812 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40