

**HOLEX****Mandrină de forță, SK 50, Ø D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300778 20
GTIN	4045197550873
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

- **Frecare redusă datorită rulmenților cu ace.**
- **Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.**
- **Etanșe la praf și la apă.**
- **Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.**
- **Plajă de strângere flexibilă datorită bușelor elastice.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

**Livrare:**

Cu piuliță de strângere.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere Cod 308600 – 308806.

Bușe elastice Cod 309566 – 309570.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	20 mm
Ø exterior bușă elastică D	52 mm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400	52 / 55
Forță de strângere până la	500 Nm
Suport	SK 50

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

## Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm	309566 12
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 20 mm	309570 20
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 18 mm	309570 18
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm	309566 16
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm	309570 16
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm	309570 10
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 6 mm	309566 6
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm	309566 10
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 8 mm	309570 8
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 8 mm	309566 8
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 25 mm	309570 25
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 6 mm	309570 6
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm	309570 12
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50