

HOLEX®
Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, SK 40 scurt, Ø dornului d1: 32 mm

Date comandă

Numărul de comandă	300840 32
GTIN	4045197145390
Clasa articolului	32A

Descriere
Execuție:

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură Balluffchip.

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600; 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308810 – 308830, cheie specială Cod 309840.

Standard: DIN 6358

Normă pentru suport: DIN 69871

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Forma: A

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 15000 min⁻¹

Concentricitate: ≤ 6 μm

Lungime activă dimensiune A: 60 mm

Ø exterior D: 58 mm

Lungimea dornului de frezare L₃ cu inel de antrenare: 24 mm

Lungimea dornului de frezare L₄: 38 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860: 32

Inel de antrenare de schimb 309870: 32

Descriere tehnică

Inel de antrenare de schimb 309870	32
Cheie specială recomandată Cod 309840	32
Lungimea dornului de frezare L ₄	38 mm
Ø dornului d ₁	32 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860	32
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	24 mm
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø exterior D	58 mm
Suport	SK 40 scurt
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC

Accesorii

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308820 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 40 mm	309870 40
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308830 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308812 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 32 mm	309870 32
Șurub de tragere Mazak, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm	309860 32
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308810 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308720 40