

**HOLEX****Mandrină de forță, SK 50, Ø D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300778 32
GTIN	4045197546999
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

- Frecare redusă datorită rulmenților cu ace.
- Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.
- Etanșe la praf și la apă.
- Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.
- Plajă de strângere flexibilă datorită bușelor elastice.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

**Livrare:**

Cu piuliță de strângere.

**Accesorii opționale:**

Șurub de trager Cod 308600 – 308806.

Bușe elastice Cod 309566 – 309570.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm
Lungime activă dimensiune A	105 mm
Ø exterior bușă elastică D	66 mm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400	68 / 75
Forță de strângere până la	900 Nm
Suport	SK 50

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

## Accesorii

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 20 mm	309570 20
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm	309570 10
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm	309570 16
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 18 mm	309570 18
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 6 mm	309570 6
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 8 mm	309570 8
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm	309570 12
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 25 mm	309570 25