


Garant
Set de plăcuțe pentru filetare Ref. 16, HB7010, Tip: IR

Date comandă

Numărul de comandă	271900 IR
GTIN	4045197370976
Clasa articolului	21J

Descriere
Conținut:

Profil complet, metric 60°: Cod 270756 Ref. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3

Profil parțial, metric 60°: Cod 270792 Ref. 0,5-1,5; 1,75-3

Profil complet, BSW 55°: Cod 270824 Ref. 14; 11

Tip de filet: M

Tip de filet: M-LH

Tip de filet: MF

Tip de filet: G

Tip de filet: BSW

Tip de filet: MF-LH

Direcție de prelucrare: pe dreapta

Descriere tehnică

Direcție de prelucrare	pe dreapta
Materialul sculei	Carbura
Tip de filet	M
Tip de filet	M-LH
Tip de filet	MF
Tip de filet	G
Tip de filet	BSW

Tip de filet	MF-LH
Tip de filet	G-LH
Tip de filet	BSW-LH
Categorie	HB7010
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire

Accesorii

Plăcuță cu profil complet 60° interior, pe dreapta Pasul filetului 1 mm	270756 1
Plăcuță cu profil complet la 55° interior, pe dreapta Număr de pași / inch 14	270824 14
Plăcuță cu profil complet 60° interior, pe dreapta Pasul filetului 1,5 mm	270756 1,5
Plăcuță cu profil complet la 55° interior, pe dreapta Număr de pași / inch 11	270824 11
Plăcuță cu profil parțial 60° interior, pe dreapta Pasul filetului 0,5-1,5 mm	270792 0,5-1,5
Plăcuță cu profil complet 60° interior, pe dreapta Pasul filetului 2 mm	270756 2
Plăcuță cu profil complet 60° interior, pe dreapta Pasul filetului 3 mm	270756 3
Plăcuță cu profil complet 60° interior, pe dreapta Pasul filetului 1,75 mm	270756 1,75
Plăcuță cu profil complet 60° interior, pe dreapta Pasul filetului 2,5 mm	270756 2,5
Plăcuță cu profil parțial 60° interior, pe dreapta Pasul filetului 1,75-3 mm	270792 1,75-3