

Garant

Bară cu unghi de înclinare fix 2,5°, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță L: 44/9,3mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	272101 44/9,3
GTIN	4045197430588
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Cu unghi de înclinare fix.

Notă:

Lungime activă reglabilă de 8 mm – 44 mm.

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	9,3 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 7
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	8 mm
Lungimea totală L	100 mm
Răcire interioară	nu
Ø cozii D_s	16 mm
Unghi de înclinare	2,5 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Șurub de strângere Tip 7	279810 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200