

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță L: 25/22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	272001 25/22
GTIN	4045197430502
Clasa articolului	21W

**Descriere**

**Livrare:**  
**Cu portplăcuță 1,5°.**

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	25 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	36 mm
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 2
Portplăcuță 1,5°	272606 1,5
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 3
Lungimea totală L	155 mm
Mărimea plăcuței	22 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Șurub de strângere Tip 3	279810 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	279824 2
Placă de șaibă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezatER Unghi de înclinare 1,5 grad	272606 1,5
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500