

**Garant****Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 50 A = 130, Ø dornului d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300985 40
GTIN	4045197285485
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**GARANT** – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

**Aplicație:**

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

**Livrare:**

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

**Notă:**

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	130 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	40 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	41 mm

Inel de antrenare de schimb Cod 309870	40
Lungimea dornului de frezare L <sub>3</sub> cu inel de antrenare	27 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	40
Ø exterior D	70 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	40
Ø de prindere D <sub>1</sub>	40 mm
Suport	SK 50 A = 130
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

## Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm	309860 50
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 40 mm	309870 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50