

**Garant**

**Bară cu unghi de înclinare fix 2,5°, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță L: 32/16mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	272101 32/16
GTIN	4045197430595
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

**Cu unghi de înclinare fix. Cu canale pentru răcire interioară.**

**Aplicație:**

Pentru filet standard M20×2,5; M22×2,5 și M24×3.

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	17 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 5
Decalaj central $L_3$	10,3 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungimea totală L	180 mm
Răcire interioară	da
Ø cozii $D_s$	20 mm
Unghi de înclinare	2,5 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub de strângere Tip 7	279810 7
Șurub de strângere Tip 5	279810 5
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200