

**Garant**
**Set de plăcuțe pentru filetare Ref. 16, HB7010, Tip: EL**

**Date comandă**

Numărul de comandă	271900 EL
GTIN	4045197371492
Clasa articolului	21J

**Descriere**
**Conținut:**

Profil complet, metric 60°: Cod 270720 Ref. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Profil parțial, metric 60°: Cod 270745 Ref. 0,5-1,5; 1,75-3

Profil complet, BSW 55°: Cod 270805 Ref. 14; 11

**Descriere tehnică**

Direcție de prelucrare	pe stânga
Materialul sculei	Carbura
Tip de filet	M
Tip de filet	M-LH
Tip de filet	MF
Tip de filet	G
Tip de filet	BSW
Tip de filet	MF-LH
Tip de filet	G-LH
Tip de filet	BSW-LH
Categorie	HB7010

Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire
<b>Accesorii</b>	
Plăcuță cu profil complet 60° interior, pe stânga Pasul filetelui 1,75 mm	270776 1,75
Plăcuță cu profil complet 60° exterior, pe stânga Pasul filetelui 2 mm	270720 2
Plăcuță cu profil complet 60° exterior, pe stânga Pasul filetelui 1,5 mm	270720 1,5
Plăcuță cu profil parțial 60° interior, pe stânga Pasul filetelui 1,75-3 mm	270797 1,75-3
Plăcuță cu profil complet 60° exterior, pe stânga Pasul filetelui 2,5 mm	270720 2,5
Plăcuță cu profil complet la 55° interior, pe stânga Număr de pași / inch 11	270834 11
Plăcuță cu profil complet 60° exterior, pe stânga Pasul filetelui 1,25 mm	270720 1,25
Plăcuță cu profil complet 60° interior, pe stânga Pasul filetelui 3 mm	270776 3
Plăcuță cu profil complet 60° exterior, pe stânga Pasul filetelui 1 mm	270720 1
Plăcuță cu profil complet la 55° interior, pe stânga Număr de pași / inch 14	270834 14
Plăcuță cu profil complet 60° interior, pe stânga Pasul filetelui 1,5 mm	270776 1,5
Plăcuță cu profil complet la 55° exterior, pe stânga Număr de pași / inch 11	270805 11
Plăcuță cu profil parțial 60° interior, pe stânga Pasul filetelui 0,5-1,5 mm	270797 0,5-1,5
Plăcuță cu profil complet 60° interior, pe stânga Pasul filetelui 2,5 mm	270776 2,5
	270720 3

Plăcuță cu profil complet 60° exterior, pe stânga Pasul  
filetului 3 mm

Plăcuță cu profil parțial 60° exterior, pe stânga Pasul  
filetului 0,5-1,5 mm

270745 0,5-1,5

Plăcuță cu profil complet 60° interior, pe stânga Pasul  
filetului 1 mm

270776 1

Plăcuță cu profil complet la 55° exterior, pe stânga Număr  
de pași / inch 14

270805 14

Plăcuță cu profil complet 60° interior, pe stânga Pasul  
filetului 2 mm

270776 2

Plăcuță cu profil parțial 60° exterior, pe stânga Pasul  
filetului 1,75-3 mm

270745 1,75-3