


Garant**Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță L: 16/16 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	271992 16/16
GTIN	4045197654465
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

Livrare:**Cu portplăcuță 1,5°.****Notă:**

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Lățimea funcțională L₄: 16 mm

Lungime cap L₁: 27 mm

Lungimea totală L: 74 mm

Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare: 279810 2

Portplăcuță 1,5°: 272610 1,5

Șurub de blocare pentru portplăcuță: 279824 1

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Recomandat pentru o mărime a blaturilor	16 mm
Mărime coadă	16 mm

Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 2
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 1
Portplăcuță 1,5°	272610 1,5
Lungime cap L ₁	27 mm
Lungimea totală L	74 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub de strângere	272500
Șurub pentru portplăcuță	272540
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	279824 1
Portplăcuță pentru cuțite de strunjit Unghi de înclinare 1,5 Grade	272610 1,5
Șurub de strângere Tip 2	279810 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500