

Garant**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 40 A = 100, Ø dornului d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300845 16
GTIN	4045197285140
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

Inel de antrenare de schimb Cod 309870	16
Lungimea dornului de frezare L ₄	27 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm

Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	17 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	16
Ø dornului d ₁	16 mm
Ø exterior D	32 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
	308615 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 16 mm

309870 16

Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetașat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm

309840 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm

309840 16

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetașat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere special fără filet interioresetașat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 40 mm

309870 40

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm

309860 16

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm

309860 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40