

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță L: 32/22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	272001 32/22
GTIN	4045197644176
Clasa articolului	21W

Descriere

Livrare:
Cu portplăcuță 1,5°.

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Portplăcuță 1,5°	272606 1,5
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 3
Lungime cap L ₁	36 mm
Mărime coadă	32 mm
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 2
Lungimea totală L	175 mm
Mărimea plăcuței	22 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Placă de șaiabă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezatER Unghi de înclinare 1,5 grad	272606 1,5
Șurub de strângere Tip 3	279810 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	279824 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500