

HOLEX®
Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, SK 50 A = 100, Ø dornului d1: 16 mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 300980 16 |
| GTIN | 4045197145567 |
| Clasa articolului | 32A |

Descriere
Execuție:

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificade. Cu gaură Balluffchip.

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600; 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308810 – 308830, cheie specială Cod 309840.

Standard: DIN 6358

Normă pentru suport: DIN 69871

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Forma: A

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 15000 min⁻¹

Concentricitate: ≤ 6 μm

Ø exterior D: 32 mm

Lungimea dornului de frezare L₃ cu inel de antrenare: 17 mm

Lungimea dornului de frezare L₄: 27 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860: 16

Inel de antrenare de schimb 309870: 16

Cheie specială recomandată Cod 309840: 16

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------------------|
| Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare | 17 mm |
| Inel de antrenare de schimb 309870 | 16 |
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860 | 16 |
| Lungimea dornului de frezare L ₄ | 27 mm |
| Ø dornului d ₁ | 16 mm |
| Cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 |
| Ø exterior D | 32 mm |
| Suport | SK 50 A = 100 |
| Standard | DIN 6358 |
| Normă pentru suport | DIN 69871 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 15000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 6 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308765 50 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308790 50 |
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308650 50 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308605 50 |
| Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm | 309860 16 |
| Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308660 50 |
| Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm | 309860 50 |

| | |
|--|-----------|
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308615 50 |
| Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308720 50 |
| Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308640 50 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308795 50 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50 | 308740 50 |
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308620 50 |
| Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK | 308830 50 |
| Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 50 SK | 308810 50 |
| Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308700 50 |
| Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm | 309840 50 |
| Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm | 309840 16 |
| Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308600 50 |
| Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308610 50 |
| Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK | 308812 50 |
| Inel de antrenare Pentru Ø dornului 16 mm | 309870 16 |
| Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308785 50 |
| Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 50 SK | 308820 50 |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308760 50 |