

Garant**Bară de alezat, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță L: 120/16mm**

Date comandă

Numărul de comandă	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Clasa articolului	21W

Descriere

Livrare:
Cu portplăcuță 1,5°.

Descriere tehnică

Decalaj central L ₃	13,4 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 2
Mărimea plăcuței	16 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	24 mm
Lungimea totală L	180 mm
Răcire interioară	da
Portplăcuță 1,5°	272620 1,5
Șurub pentru portplăcuță	279824 1
Ø cozii D ₅	20 mm
Lățime gât L ₄	20 mm
Domeniu de utilizare	Canelare radială interioară
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere	272500
Portplăcuță pentru barele de filetat Unghi de înclinare 1,5 grad	272620 1,5
Șurub de strângere Tip 2	279810 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	279824 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10