

Garant**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 40 A = 100, Ø dornului d1: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300845 27
GTIN	4045197285164
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	33 mm
Ø dornului d ₁	27 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	27

Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	21 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	27
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	48 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	27
Ø de prindere D ₁	27 mm
Suport	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 27 mm	309860 27
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
	308801 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 27 mm

309870 27

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm

309840 27

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 40 mm

309870 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40