

Garant**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 50 A = 200, Ø dornului d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301010 40
GTIN	4045197285584
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

cheie specială recomandată Cod 309840	40
Lungimea dornului de frezare L ₄	41 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	40

Lungime activă dimensiune A	200 mm
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	27 mm
Ø dornului d ₁	40 mm
Ø exterior D	70 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	40
Ø de prindere D ₁	40 mm
Suport	SK 50 A = 200
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm	309860 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 40 mm	309870 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50