

**Garant**

**Bară cu unghi de înclinare fix 0,5°, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță L: 32/11mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	272091 32/11
GTIN	4045197645470
Clasa articolului	21W

**Descriere**

**Execuție:**  
**Cu unghi de înclinare fix.**

**Descriere tehnică**

Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 4
Decalaj central L <sub>3</sub>	8,9 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	16 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	100 mm
Răcire interioară	nu
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Unghi de înclinare	0,5 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

**Accesorii**

Șurub de strângere Tip 4	279810 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500