

Garant**Bară de alezat, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță L: 60/16mm**

Date comandă

Numărul de comandă	272171 60/16
GTIN	4045197430717
Clasa articolului	21W

Descriere

Livrare:
Cu portplăcuță 1,5°.

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	29 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 2
Decalaj central L_3	16,3 mm
Lungimea totală L	250 mm
Răcire interioară	da
Portplăcuță 1,5°	272620 1,5
Șurub pentru portplăcuță	279824 1
Ø cozii D_5	32 mm
Lățime gât L_4	25 mm
Domeniu de utilizare	Canelare radială interioară
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub de strângere Tip 2	279810 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	279824 1
Șurub de strângere	272500
Portplăcuță pentru barele de filetat Unghi de înclinare 1,5 grad	272620 1,5
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500