

Garant**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 40 A = 130, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300885 32
GTIN	4045197285225
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	130 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	32
Ø dornului d ₁	32 mm

Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	24 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Lungimea dornului de frezare L ₄	38 mm
Ø exterior D	58 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	SK 40 A = 130
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
	308760 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm

309840 32

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 32 mm

309870 32

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 40 mm

309870 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm

309860 32

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm

309860 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

308700 40

Șurub de tragere special fără filet interioaretașat
Recomandat pentru con ISO 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40