

Garant**Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 40 mediu, Ø dornului d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301025 16
GTIN	4045197646002
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	17 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	16
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø dornului d ₁	16 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
Ø exterior D	38 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	SK 40 mediu
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetașat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm	309860 16
	308785 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm

309840 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm

309860 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm

309840 16

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Pană de reglare pentru portscule pentru freze cu alezaj Pentru Ø dornului D1 16 mm

309897 16

