

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță L: 12/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	272001 12/16
GTIN	4045197644152
Clasa articolului	21W

**Descriere**

**Livrare:**  
**Cu portplăcuță 1,5°.**

**Descriere tehnică**

Lungime cap L <sub>1</sub>	22 mm
Mărime coadă	12 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	16 mm
Portplăcuță 1,5°	272600 1,5
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 1
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 2
Lungimea totală L	83 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Placă de șaiabă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezatED/IS Unghi de înclinare 1,5 grad	272600 1,5
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	279824 1
Șurub de strângere	272500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub de strângere Tip 2	279810 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500