

Garant

Bară cu unghi de înclinare fix 1,5°, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță L: 40/16mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	272111 40/16
GTIN	4045197430625
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Cu unghi de înclinare fix.

Cu canale pentru răcire interioară.

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
Decalaj central L_3	11,5 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 5
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungimea totală L	180 mm
Răcire interioară	da
Ø cozii D_s	20 mm
Unghi de înclinare	1,5 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere Tip 5	279810 5
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200