

Garant

Bară cu unghi de înclinare fix 2,5°, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță L: 26/6mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	272101 26/6
GTIN	4045197463296
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Cu unghi de înclinare fix. Coadă din carbură.

Cu canale pentru răcire interioară.

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	6,35 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 6
Mărimea plăcuței	6 mm
Lungimea totală L	100 mm
Răcire interioară	da
Ø cozii D_s	6 mm
Unghi de înclinare	2,5 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
---	------------

Șurub de strângere Tip 6

279810 6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200