

Garant**Bară de alezat, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță L: 170/22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	272171 170/22
GTIN	4045197429858
Clasa articolului	21W

Descriere

Livrare:
Cu portplăcuță 1,5°.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 3
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	39 mm
Decalaj central L_3	21,5 mm
Mărimea plăcuței	22 mm
Lungimea totală L	250 mm
Răcire interioară	da
Portplăcuță 1,5°	272626 1,5
Șurub pentru portplăcuță	279824 2
Ø cozii D_5	32 mm
Lățime gât L_4	32 mm
Domeniu de utilizare	Canelare radială interioară
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	279824 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurub de strângere Tip 3	279810 3
Portplăcuță pentru barele de filetat Unghi de înclinare 1,5 grad	272626 1,5
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500