

**Garant****Set de plăcuțe cu profil parțial Ref. 16 pentru inele elastice de siguranță din sârmă rotundă, pe dreapta, HB7010, Tip: ER/IR****Date comandă**

Numărul de comandă	271940 ER/IR
GTIN	4045197371003
Clasa articolului	21J

**Descriere****Adaptat pentru:**

GARANT Suporturi filetate de prindere (interior/exterior) nr. 271997 – 272172 fiecare pentru dimensiunea plăcii 16 sau 9,3.

**Conținut:**

Profil parțial DIN 7993: Cod 271025 Ref. 0,4; 0,6; 0,9; 1 Cod 271035 Ref. 0,6; 0,9; 1

Portplăcuță: Cod 272604 și 272624 Ref. S

**Descriere tehnică**

Direcție de prelucrare	pe dreapta
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HB7010
Canale conform standardului	DIN 7993
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
--	----------------------------	----------------------	----------------

Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	250 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	180 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
GG(G)	recomandat	130 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	150 m/min	N
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

## Accesorii

Portplăcuță pentru cuțite de strunjit Unghi de înclinare S grad	272604 S
Plăcuță cu profil parțial conform DIN 7993, exterior, pe dreapta Tăiere R 1 mm	271025 1
Plăcuță cu profil parțial conform DIN 7993, interior, pe dreapta Tăiere R 0,6 mm	271035 0,6
Plăcuță cu profil parțial conform DIN 7993, interior, pe dreapta Tăiere R 1 mm	271035 1
Plăcuță cu profil parțial conform DIN 7993, exterior, pe dreapta Tăiere R 0,9 mm	271025 0,9
Portplăcuță pentru barele de filetat Unghi de înclinare S grad	272624 S

Plăcuță cu profil parțial conform DIN 7993, exterior, pe dreapta Tăiere R 0,4 mm

271025 0,4

Plăcuță cu profil parțial conform DIN 7993, exterior, pe dreapta Tăiere R 0,6 mm

271025 0,6