

HOLEX®
Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, SK 40 A = 100, Ø dornului d1: 16 mm

Date comandă

Numărul de comandă	300880 16
GTIN	4045197145413
Clasa articolului	32A

Descriere
Execuție:

Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură Balluffchip.

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600; 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308810 – 308830, cheie specială Cod 309840.

Standard: DIN 6358

Normă pentru suport: DIN 69871

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Forma: A

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 15000 min⁻¹

Concentricitate: ≤ 6 μm

Ø exterior D: 32 mm

Lungimea dornului de frezare L₃ cu inel de antrenare: 17 mm

Lungimea dornului de frezare L₄: 27 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860: 16

Inel de antrenare de schimb 309870: 16

Cheie specială recomandată Cod 309840: 16

Descriere tehnică

Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860	16
Ø dornului d ₁	16 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	27 mm
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	17 mm
Inel de antrenare de schimb 309870	16
Cheie specială recomandată Cod 309840	16
Ø exterior D	32 mm
Suport	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC

Accesorii

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm	309860 16
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308820 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308810 40
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308830 40
	308790 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40 308600 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308635 40

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat
Recomandat pentru con ISO 40 308720 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat
Recomandat pentru con ISO 40 308801 40

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con
ISO 40 308610 40

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de
tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40
SK 308812 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm 309840 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO
40 308785 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm 309840 16

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm 309860 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO
40 308795 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat
pentru con ISO 40 308625 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat
pentru con ISO 40 308806 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat
pentru con ISO 40 308740 40

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 16 mm 309870 16

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat
Recomandat pentru con ISO 40 308700 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO
40 308760 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru
con ISO 40 308605 40

308620 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
---	-----------

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
--	-----------

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
--	-----------

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
---	-----------

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 40 mm	309870 40
---	-----------

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
---	-----------

Șurub de tragere Mazak, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
--	------------

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
---	-----------