

**Garant**

**Bară cu unghi de înclinare fix 1,5°, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță L: 100/16mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	272111 100/16
GTIN	4045197584182
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

**Cu unghi de înclinare fix.**

**Cu canale pentru răcire interioară.**

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	16 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	11,3 mm
Ø minim al găurii prealabile D <sub>min</sub>	20 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 5
Lungimea totală L	150 mm
Răcire interioară	da
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Unghi de înclinare	1,5 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

**Accesorii**

Șurub de strângere Tip 5	279810 5
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200