

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță L: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	272002 32/16
GTIN	4045197644190
Clasa articolului	21W

Descriere

Livrare:
Cu portplăcuță 1,5°.

Descriere tehnică

Portplăcuță 1,5°	272610 1,5
Mărime coadă	32 mm
Lungime cap L ₁	30 mm
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 1
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 2
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungimea totală L	173 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 2	279810 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	279824 1
Placă de șaiă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezatES/ID Unghi de înclinare 1,5 grad	272610 1,5
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub de strângere	272500
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500