

Garant**Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 40 mediu, Ø dornului d1: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301025 27
GTIN	4045197646026
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificcate.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	21 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	27
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø dornului d ₁	27 mm

cheie specială recomandată Cod 309840	27
Ø exterior D	50 mm
Ø de prindere D ₁	27 mm
Suport	SK 40 mediu
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 27 mm	309860 27
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm	309840 27
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Pană de reglare pentru portscule pentru freze cu alezaj Pentru Ø dornului D1 32 mm	309897 32