

Garant**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 50 A = 130, Ø dornului d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300985 16
GTIN	4045197285447
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	27 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	16
Lungime activă dimensiune A	130 mm

Inel de antrenare de schimb Cod 309870	16
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	17 mm
Ø dornului d ₁	16 mm
Ø exterior D	32 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	SK 50 A = 130
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm	309840 16
Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere special fără filet interior etașat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
	308760 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm

309860 50

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm

309860 16

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 16 mm

309870 16