

Garant**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 50 A = 55, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 300930 22 |
| GTIN | 4045197285355 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|-------|
| cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 |
| Ø dornului d ₁ | 22 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 55 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 22 |
| Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare | 19 mm |
| Lungimea dornului de frezare L ₄ | 31 mm |
| Ø exterior D | 40 mm |
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 |
| Ø de prindere D ₁ | 22 mm |
| Suport | SK 50 A = 55 |
| Standard | DIN 6358 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 5 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308640 50 |
| Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm | 309840 22 |
| Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm | 309860 22 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308615 50 |
| Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm | 309860 50 |
| Șurub de tragere etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308650 50 |
| Șurub de tragere etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308620 50 |
| Șurub de tragere etașat Recomandat pentru con ISO 50 | 308660 50 |
| Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308600 50 |

| | |
|--|-----------|
| Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308610 50 |
| Inel de antrenare Pentru Ø dornului 22 mm | 309870 22 |
| Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308720 50 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50 | 308740 50 |
| Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm | 309840 50 |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308765 50 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308790 50 |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308760 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308830 50 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308795 50 |
| Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308785 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308820 50 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308605 50 |