

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță L: 25/22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Clasa articolului	21W

Descriere

Livrare:
Cu portplăcuță 1,5°.

Descriere tehnică

Portplăcuță 1,5°	272616 1,5
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 3
Lungime cap L ₁	36 mm
Mărime coadă	25 mm
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 2
Lungimea totală L	155 mm
Mărimea plăcuței	22 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Placă de șaiabă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezatES/ID Unghi de înclinare 1,5 grad	272616 1,5
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurub de strângere Tip 3	279810 3
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	279824 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500