

Garant**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 40 A = 160, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300895 22
GTIN	4045197285256
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	19 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	31 mm
Ø dornului d ₁	22 mm

Lungime activă dimensiune A	160 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	22
cheie specială recomandată Cod 309840	22
Ø exterior D	40 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	22
Ø de prindere D ₁	22 mm
Suport	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
	308760 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 22 mm

309870 22

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm

309860 22

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm

309860 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm

309840 22

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 40 mm

309870 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4
mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40