

**Garant**

**Bară cu unghi de înclinare fix 2,5°, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță L: 31/9,3mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	272101 31/9,3
GTIN	4045197430564
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

**Cu unghi de înclinare fix.**

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	9,3 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	8 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 7
Lungimea totală L	97 mm
Răcire interioară	nu
Ø cozii $D_s$	10 mm
Unghi de înclinare	2,5 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

**Accesorii**

Șurub de strângere Tip 7	279810 7
--------------------------	----------

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200