

Garant

**Plăcuță cu profil parțial conform DIN 7993, interior, pe dreapta, HB7010,
Tăiere R: 1 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	271035 1
GTIN	4045197142610
Clasa articolului	21J

Descriere**Adaptat pentru:**

GARANT Suporturi filetate de prindere (interior/exterior) nr. 271997 – 272172 fiecare pentru dimensiunea plăcii 16 sau 9,3.

Descriere tehnică

Lățimea lamei w	2 mm
Tăiere R	1 mm
t_{max}	1,2 mm
Materialul sculei	Carbura
Dispunerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta
Categorie	HB7010
Canale conform standardului	DIN 7993
Grosime	3,6 mm

Mărimea plăcuței L	16 mm
Portplăcuță	Cod 272624 Ref. S
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	250 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	180 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
GG(G)	recomandat	130 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	150 m/min	N
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Portplăcuță pentru barele de filetat Unghi de înclinare S grad

272624 S