

**Garant****Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 50 A = 130, Ø dornului d1: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300985 27
GTIN	4045197285461
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**GARANT** – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

**Aplicație:**

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

**Livrare:**

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

**Notă:**

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

**Descriere tehnică**

cheie specială recomandată Cod 309840	27
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	33 mm

Inel de antrenare de schimb Cod 309870	27
Ø dornului d <sub>1</sub>	27 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>3</sub> cu inel de antrenare	21 mm
Ø exterior D	48 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	27
Ø de prindere D <sub>1</sub>	27 mm
Suport	SK 50 A = 130
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

## Accesorii

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm	309860 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 27 mm	309860 27
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm	309840 27
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 27 mm	309870 27
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50