

Garant**Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță L: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	271991 20/16
GTIN	4045197654441
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

Livrare:

Cu portplăcuță 1,5°.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Descriere tehnică

Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 1
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Lungime cap L ₁	30 mm
Portplăcuță 1,5°	272600 1,5
Mărime coadă	20 mm
Șurub de strângere pentru plăcuță pentru filetare	279810 2
Lungimea totală L	89 mm
Serie	Eco

Fișă de date

Mărimea plăcuței	16 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/271991-20/16>