

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță L: 32/22mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 272002 32/22 |
| GTIN | 4045197645401 |
| Clasa articolului | 21W |

Descriere

Livrare:
Cu portplăcuță 1,5°.

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Portplăcuță 1,5° | 272616 1,5 |
| Lățimea funcțională L ₄ | 32 mm |
| Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare | 279810 3 |
| Șurub de blocare pentru portplăcuță | 279824 2 |
| Lungime cap L ₁ | 36 mm |
| Mărime coadă | 32 mm |
| Lungimea totală L | 175 mm |
| Mărimea plăcuței | 22 mm |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Răcire interioară | nu |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Placă de șaiabă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezat ES/ID Unghi de înclinare 1,5 grad | 272616 1,5 |
| Șurub de strângere Tip 3 | 279810 3 |
| Șurub pentru portplăcuță Tip 2 | 279824 2 |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20 | 674248 TX20 |