

Garant
Set de plăcuțe pentru filetare Ref. 16, HB7010, Tip: ER

Date comandă

Numărul de comandă	271900 ER
GTIN	4045197370969
Clasa articolului	21J

Descriere
Conținut:

Profil complet, metric 60°: Cod 270700 Ref. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Profil parțial, metric 60°: Cod 270740 Ref. 0,5-1,5; 1,75-3

Profil complet, BSW 55°: Cod 270800 Ref. 14; 11

Descriere tehnică

Direcție de prelucrare	pe dreapta
Materialul sculei	Carbura
Tip de filet	M
Tip de filet	M-LH
Tip de filet	MF
Tip de filet	G
Tip de filet	BSW
Tip de filet	MF-LH
Tip de filet	G-LH
Tip de filet	BSW-LH
Categorie	HB7010

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
filetare prin strunjire**Accesorii**Plăcuță cu profil parțial 60° exterior, pe dreapta Pasul
filetului 0,5-1,5 mm

270740 0,5-1,5

Plăcuță cu profil parțial 60° exterior, pe dreapta Pasul
filetului 1,75-3 mm

270740 1,75-3

Plăcuță cu profil complet 60° exterior, pe dreapta Pasul
filetului 3 mm

270700 3

Plăcuță cu profil complet 60° exterior, pe dreapta Pasul
filetului 1,25 mm

270700 1,25

Plăcuță cu profil complet 60° exterior, pe dreapta Pasul
filetului 1 mm

270700 1

Plăcuță cu profil complet 60° exterior, pe dreapta Pasul
filetului 1,5 mm

270700 1,5

Plăcuță cu profil complet 60° exterior, pe dreapta Pasul
filetului 2,5 mm

270700 2,5

Plăcuță cu profil complet 60° exterior, pe dreapta Pasul
filetului 2 mm

270700 2